

IBS-Urządzenie myjące typ A

SKU: 2120101

Urządzenie płaskie, mobilne z 4 kółkami obrotowymi, do użytku mobilnego do czyszczenia bezpośrednio na pojeździe.



Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typ A zostało specjalnie zaprojektowane do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem, przy użyciu zimnego środka czyszczącego (mieszaniny węglowodorów na bazie ropy naftowej).

To urządzenie o płaskiej i mobilnej konstrukcji, jest wyposażone w 4 koła skrętne i dzięki temu idealnie nadaje się do użytku mobilnego (np. bezpośrednio na pojeździe do czyszczenia osi).

Dzięki powierzchni roboczej (850 x 390) i nośności do 100 kg to stanowisko do mycia szczotek nadaje się do czyszczenia ciężkich elementów.

Stabilna konstrukcja z lakierowanej proszkowo blachy stalowej i wytrzymały ocynkowany ruszt listwowy gwarantują długą żywotność. Opuszczony odpływ, a także spadki odpływu sprawiają, że wszystko spływa z powrotem do beczki i myjka nie może się przelać.

Wygodna i bezpieczna technologia włącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Wyjątkowa pompa specjalna IBS jest sercem urządzeń do czyszczenia części IBS i jest przeznaczona do stosowania w urządzeniach do czyszczenia części IBS. Pompa pracuje samoczynnie, bezciśnieniowo i jest absolutnie bezawaryjna i bezobsługowa.

Zalety

- Oszczędność czasu i kosztów eksploatacji, ponieważ ogrzewanie oczyszczacza nie jest konieczne
- Solidna i stabilna konstrukcja o długiej żywotności
- Dzięki wielokrotnemu użyciu oczyszczacza, oszczędzasz koszty eksploatacji i jednocześnie chronisz środowisko

Zastosowanie

Dzięki płaskiej i mobilnej konstrukcji to solidne urządzenie specjalne naszej własnej produkcji idealnie nadaje się do czyszczenia osi bezpośrednio na pojeździe.

Zasada działania obiegu IBS

Poprzez uruchomienie przełącznika nożnego specjalna pompa IBS dostarcza środek czyszczący z beczki poprzez wąż do szczotki czyszczącej (szczotka drazona).

Czyszczony przedmiot leży na siatce nosnej i jest czyszczony za pomocą szczotki i płynu czyszczącego.

Podczas procesu czyszczenia recznego plyn stale naplywa, a zanieczyszczony plyn splywa z powrotem do beczki.

W beczce plyn czyszczacy jest oddzielony od srodka czyszczacego za pomoca weza.

W beczce porwane substancje obce oddzielaja sie od srodka czyszczacego i osiadaja na dnie beczki. Poniewaz rurka pompy jest zamontowana nad dnem beczki, pompa zawsze zasysa czyste czysciwo specjalne.

Dzieki temu systemowi samooczyszczania beczka jest zawsze czysta.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, ze specjalny srodek czyszczacy IBS ma dluga zywnosc i moze byc ponownie uzyty przez ponadprzecietny okres czasu (6 do 12 miesiecy).

Wymiana czysciwa nastepuje poprzez prosta wymiane bebn. Ta funkcjonalna zasada pozwala na oszczednosc zasobow, jest trwala, oszczedza koszty i energie.

Dane techniczne

Wymiary zewnetrzne WxDxH:	1000 x 750 x 356 mm
Blat roboczy:	850 x 390
Wysokosc robocza:	/
Udzwig:	100 kg
odpowiedni pojemnik:	35 l max.
Polaczenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	31 kg