

IBS-Urządzenie myjące typ G-50-W



SKU: 2120007

Wersja dla warsztatów zamkniętych. Stabilna i kompaktowa konstrukcja, do czyszczenia małych i lekkich elementów (do 50 kg).



Opis

Urządzenie do czyszczenia części IBS typu G-50-W zostało opracowane specjalnie do ręcznego czyszczenia szczotką części zanieczyszczonych olejem i smarem przy użyciu zimnych środków czyszczących (mieszanin węglowodorów na bazie ropy naftowej).

Ta zamknięta wersja warsztatowa z ergonomiczną wysokością stołu roboczego (895 mm) ma powierzchnię roboczą o wymiarach 646 x 465 mm. Dzięki stabilnej i kompaktowej konstrukcji myjnia szczotkowa nadaje się do czyszczenia małych i lekkich części o wadze do 50 kg.

Wytrzymała konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej i solidna perforowana płyta gwarantują długą żywotność. Dolny odpływ i nachylony odpływ zapewniają, że wszystko spływa z powrotem do bębna, a myjka nie przepełnia się.

Wygodna i bezpieczna technologia przełącznika nożnego jest przyjazna dla użytkownika i łatwa w obsłudze.

Unikalna specjalna pompa IBS jest centralnym elementem myjek do części IBS i została zaprojektowana do użytku w myjkach do części IBS. Pompa jest samozasysająca, bezciśnieniowa i całkowicie bezawaryjna i bezobsługowa.

Kompletny [zestaw pomp IBS typu G-50](#) wchodzi w zakres dostawy

Dalsze informacje

- [Umywalka szczotkowa IBS](#)
- [Obwód usuwania IBS](#)
- [Środowisko i bezpieczeństwo](#)
- [Certyfikaty](#)

Zalety

- idealny do użytku w każdym warsztacie lub dziale konserwacji
- Kompaktowa i stabilna konstrukcja
- ergonomiczna konstrukcja
- 3-letnia rozszerzona gwarancja fabryczna na urządzenia i pompę (w przypadku korzystania ze specjalnych środków czyszczących IBS)

Zasada cyrkulacji IBS

Po naciśnięciu przełącznika nożnego specjalna pompa IBS podaje środek czyszczący z bębna za pośrednictwem węża do szczotki czyszczącej (szczotka wydrążona).

Czyszczony element leży na siatce nośnej i jest czyszczony za pomocą szczotki i płynu czyszczącego.

Podczas ręcznego procesu czyszczenia płyn jest stale uzupełniany, a zanieczyszczony płyn przepływa z powrotem do bębna.

W bębnie znajduje się płyn czyszczący.

W bębnie, przenoszone obce substancje oddzielają się od środka czyszczącego i osadzają się na dnie bębna. Ponieważ rura pompy jest zamontowana powyżej podstawy bębna, pompa zawsze zasysa czysty specjalny środek czyszczący.

Ten proces samooczyszczania zapewnia, że specjalny środek czyszczący IBS ma długą żywotność i może być ponownie używany przez ponadprzeciętny okres (od 6 do 12 miesięcy).

Oczyszczacz jest wymieniany poprzez prostą wymianę bębna. Ta funkcjonalna zasada oszczędza zasoby, jest zrównoważona i oszczędza koszty i energię.

Instalacja/rozruch

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH:	656 x 475 x 1075 mm
Błat roboczy:	646 x 465 mm
Wysokosc robocza:	895 mm
Nosnosc:	50 kg
odpowiedni pojemnik:	50 l
Połączenie:	230 V, 50 Hz
Waga:	25 kg